



Akkuporaruuvinväännin, vaihdettava istukka, Tyyppi: GSR1215FC



Tilaustiedot

Tilausnumero	070242 GSR1215FC
GTIN	3165140847322
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Tarkkaa työskentelyä myös vaikeapääsyisissä paikoissa pienen koon, kärkipitimen tai vaihdettavan epäkeskisen tai taivutetun lisäosan ansiosta. Joustava työskentely neljän erilaisen **FlexiClick**-vaihtojärjestelmän ansiosta. Vaivaton käsitellä: Osat pysyvät paikoillaan valmiina säädettäväksi 16 kohdassa laitetta.

Etu:

Monipuolinen, valittavissa neljä poraistukkavaihtoehtoa.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, epäkesko-osa, poraistukka, kulmakappale, kärkipidin ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti kova	30 Nm
Paino	0,8 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 1,9 m/s ²
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Akkukapasiteetti	2 Ah
enimmäisvääntömomentti pehmeä	15 Nm
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1300 min ⁻¹
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	19 mm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 400 min ⁻¹
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	0 - 10 mm
Valmistajamerkintä	GSR 12V-15FC
Moottorin rakenne	2-napainen moottori
akun jännite	12 V
Tyypillinen käyttö	Strong
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	Vaihdettava poraistukka, 12 V
USP2	2 akkua, L-Boxx

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V

073851 B12