



Kiintolenkkiavainsarja, pitkä malli, Avainten määrä: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	614210 11
GTIN	4018754058341
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 614700 / 614200 / 614900: Koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	11
Rengaspuolella AS-drive	kyllä
Avainkoon mitat	metriset mitat

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 19 mm	614200 19
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 24 mm	614200 24
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 16 mm	614200 16
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 22 mm	614200 22
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 13 mm	614200 13
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 17 mm	614200 17
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 10 mm	614200 10
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 21 mm	614200 21
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 18 mm	614200 18
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 27 mm	614200 27
Kiintolenkkiavain, pitkä malli Avainkoko 30 mm	614200 30