

**Garant**
**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 16 mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614700 16     |
| GTIN         | 4045197160010 |
| Tuoteluokka  | 61A           |

**Kuvaus**
**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta räsitusta kestävä.

**Lenkipää jyrkästi taivutettu.**

**Standardi:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 230 mm

kidan enimmäiskorkeus h<sub>1</sub>: 8 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>2 max</sub>: 11 mm

**Tekninen kuvaus**

|  |                |
|--|----------------|
| Avaimen pituus L                         | 230 mm         |
| kidan enimmäiskorkeus h <sub>1</sub>     | 8 mm           |
| Avainkoko                                | 16 mm          |
| Avainkoon mitat                          | metriset mitat |
| suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub> | 11 mm          |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Renkaan asento     | 15 astetta              |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu          |
| Raaka-aine         | kromiterässeosta        |
| Pinta              | himmeäksi krominiklattu |
| Tuotetyyppi        | Ruuviavain              |