



Piena-pystytikkaat alumiinia, molemminpuoliset, Puolamäärä: 2X10



Tilaustiedot

Tilausnumero	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Tuoteluokka	98G

Kuvaus

Malli:

Palkit suorakulmaputkea, uritetut nelikulma-askelmat 30×30 mm, pysyvästi palkkeihin laipoitetut, kartiomainen palkkiohjaus turvalliseen seisontaan. Palkkien yläpäässä suojuukset. Liukumaton nivello®-tikaskenkä. Hyvä seisontavarmuus levityksen varmistuksella 2 erittäin kestävän perlonvyön avulla, kuljetuslukkosalvat. Sinkityt terässaranat, ruuvatut.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Paino	13,3 kg
Ulkoleveys alapäässä	0,65 m
Portaan rakenne	Askelma
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Pienan/askelman syvyys	30 mm
Työskentelykorkeus n.	3,3 m

Tikkaiden pituus	2,95 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat