



Alumiininen yleistikas, 4-os., poikkipalkki, Puolamäärä: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	966105 12
GTIN	4031405313125
Tuoteluokka	98G

Kuvaus

Malli:

Nojatikkaat, pystytikkaat ja työtasanne yhdessä. Työtasanteena käytettäessä tarvitaan taso ja kaide (tilataan erikseen). 6 automaattisesti lukittuvaa terässaranaa huolehtivat käyttöturvallisuudesta. Askelmaväli 280 mm. Tukeva teline ja korkea työturvallisuus kahden 2 nivello®-poikkipalkin ja luistamattomien nivello®-jalkatulppien ansiosta. Poikkipalkit ovat mukana irrallisina ja ruuvataan kahdella ruuvilla palkin alapäähän.

Standardi:

DIN EN 131.

Huomautus:

Näihin tikkaisiin on saatavana norminmukaisesti sovitettuja poikkipalkkeja.

Tekninen kuvaus

Askelmien lukumäärä	4×3
Leveys kokoontaitettuna	0,99 m
Pituus kokoontaitettuna	0,35 m
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	4,8 m

Tikkaiden pituus ulos vedettynä	3,65 m
Paino	14 kg
Poikittaispalkin leveys	0,93 m
Syvyys kokoonlaitettuna	0,25 m
Seisovien tikkaiden pituus	1,76 m
Korkeus työtasona	0,99 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat