

Ansell**Käsinepari HyFlex® 48-102, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094268 7
GTIN	10076490054455
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex®-sarja. Neuloskäsineet, sisäpuolinen pinnoite, kuiviin työympäristöihin. Soveltuvat täsmällisiin töihin, suuri hengittävyys. Keveisiin töihin teollisuudessa. Hyvä liikkuvuus pienten esineiden tarkkaa käsittelyä varten. Soveltuu erityisesti keveisiin asennustöihin, tarkastuksiin, pienosien pakkaamiseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	7
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12

EN 388	4121A
Rungon materiaali	polyamidi
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	219 mm
Väri	harmaa
Paino	15 g
Neulosteknologia	13G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	PU
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet