



Akkukäyttöinen kulmaporakone, Tyyppi: 71050462



Tilaustiedot

Tilausnumero	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Fein-kulmaporakone

- Voimansiirtopään korkeus vain 96 mm, sis. poraistukan, kulmamitta 17 mm.
- Integroitu kytkin, jossa on käyttömukavuutta parantava suunnanvaihtokytkin.
- Karan kartiokiinnitys tarkkaan pyörintään.
- 0-versio ilman akkua ja laturia.
- Kompakti kone vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.
- Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö herkkään aloitusreikäporaukseen.

Etu:

Vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 erikoishammaskehäporaistukka 0,8 – 10 mm.

Huomautus:

Sopivat vara-akut, aloitussarjat ja laturit löytyvät numeroilla 073836; 073838 ja 073845 FE80-BC.

Sopivat kierukkaporat löytyvät alkaen numerosta 114000.

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Valmistajamerkintä: AWB P10 SELECT

Akkutyyppi: Litiumioni

akun jännite: 18 V

Enimmäiskierrosluku: 0 - 1370 min⁻¹

Poraistukkakiinnitys: B10

Poraistukan kiristysalue: 0,8 - 10 mm

Tekninen kuvaus

Paino	2 kg
akun jännite	18 V
Enimmäiskierrosluku	0 - 1370 min ⁻¹
kierukaporan enimmäis-Ø, teräs 1 vaihde	10 mm
Poraistukan kiristysalue	0,8 - 10 mm
Valmistajamerkintä	AWB P10 SELECT
Kierukaporan enimmäis-Ø, puu 1 vaihde	25 mm
Poraistukkakiinnitys	B10
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tuotetyyppe	Porakone

Tarvikkeet

Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073836 FE18
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604325	073832 92604325
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073838 FE18
Akku-aloitussarja Tyyppi 92604323	073832 92604323
Akun latauslaite Tyyppi FE30	073845 FE30
Akku, Li-ioni Akkutyyppe, akkujännite FE18 V	073835 FE18
Akun latauslaite Tyyppi FE50	073845 FE50
Akun latauslaite Tyyppi FE80	073845 FE80