

Ansell**Käsinepari ActivArmr Hycron® 27-805, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094431 9
GTIN	10076490604438
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

ActivArmr Hycron® -sarja. **Säänkestävä käsine**, puuvilla-jerseytä, nitrilipinnoite, vaativaan käyttöön. Hyvä kestävyys teräväkulmaisia ja hankaavia materiaaleja vastaan. Lujempi ja joustavampi kuin PVC, kestää kolme kertaa pidempään kuin raskas nahkakäsine. **Tehokas rasva- ja öljysulku**. Soveltuu erityisen hyvin raakavaluosille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle. Turvakalvosin ja täyspinnoite.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Sarja	Hycron®
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet

Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
EN 388	4121B
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Pituus	256 mm
Väri	sininen
Paino	69 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitril
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet