



Pensseliharja INOX-lanka 0,30 mm, Tyyppi: 10X20



Tilaustiedot

Tilausnumero	574600 10X20
GTIN	4017359006801
Tuoteluokka	57L

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	20000 min ⁻¹
Puristimen pituus L ₂	20 mm
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Puristimen Ø D ₂	10 mm
Harjasten Ø D ₁	12 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja