



## Käsinepari 03440, Käsineen koko: 11



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094424 11     |
| GTIN         | 4059904105645 |
| Tuoteluokka  | 09H           |

### Kuvaus

**Malli:**

Kestävä käsine puuvillajerseytä, nitrilipinnoite, keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön. Selvästi pitkäikäisempi ja kestävämpi kuin raskaat nahkakäsineet ja joustavampi kuin PVC-käsineet. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin karkeavaloksille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle. 03440. Turvakalvosin ja täyspinnoite.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Käsineen koko | 11                 |
| Käsinetyyppi  | Monikäyttökäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II          |
| Sisältö       | 12                 |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| EN 388             | 4221X               |
| Rungon materiaali  | puuvilla            |
| Pinnoitus          | Nitril              |
| Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite        |
| Käyttöalue         | Heavy Duty          |
| Väri               | sininen/väritön     |
| Käyttö             | uudelleenkäytettävä |
| Tuotetyyppi        | Monikäyttökäsineet  |