



## Käsinepari 03440, Käsineen koko: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094424 8
GTIN	4260144425244
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

Kestävä käsine puuvillajerseytä, nitrilipinnoite, keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön. Selvästi pitkäikäisempi ja kestävämpi kuin raskaat nahkakäsineet ja joustavampi kuin PVC-käsineet. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin karkeavaloksille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle. 03440. Turvakalvosin ja täyspinnoite.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Sisältö	12

EN 388	4221X
Rungon materiaali	puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	sininen/väritön
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet