



## Pensseliharja INOX-lanka 0,30 mm, Tyyppi: 22X22



### Tilaustiedot

Tilausnumero	574600 22X22
GTIN	4017359006870
Tuoteluokka	57L

### Kuvaus

**Malli:**

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

### Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Puristimen pituus L <sub>2</sub>	22 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	25 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min <sup>-1</sup>
Puristimen Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Kokonaispituus L	68 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja