

**Garant**
**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 22 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	614700 22
GTIN	4045197160072
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus**
**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.

**Lenkipää jyrkästi taivutettu.**

**Standardi:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 300 mm

kidan enimmäiskorkeus h<sub>1</sub>: 9,5 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>2 max</sub>: 14,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	300 mm
kidan enimmäiskorkeus h <sub>1</sub>	9,5 mm
Avainkoko	22 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	14,2 mm

Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain