

**Garant**
**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 24 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	614700 24
GTIN	4045197160089
Tuoteluokka	61A

**Kuvaus**
**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.

**Lenkipää jyrkästi taivutettu.**

**Standardi:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

**Huomautus:**

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 330 mm

kidan enimmäiskorkeus h<sub>1</sub>: 10,2 mm

suurin lenkin korkeus h<sub>2 max</sub>: 15,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	24 mm
kidan enimmäiskorkeus h <sub>1</sub>	10,2 mm
Avaimen pituus L	330 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	15,7 mm

Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain