

Käsittelynostopöydät, Kantavuus: 500kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	919992 500
GTIN	4050939066208
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Vakaa saksituenta, taso sileää teräslevyä. Moniin käyttötarkoituksiin, kuten **raskaiden** kuormien, laivoitettujen tavaroiden ja lankakorien nostamiseen ja laskemiseen sekä tasonmukautukseen koneiden varustelussa. Ergonomiseen työskentelyyn portaattomalla hydraulisella korkeudensäädöllä. Turvallinen ja riskitön käyttö painikkeilla, joissa on toiminnot ylös/alas varokytkimessä sekä hätäpysäytin. Ylikuormasuoja sisäänrakennetulla paineentasausventtiilillä. Optimaalinen turva käytettäessä ja huollettaessa sisäänrakennetun putkirikkoventtiilin ja huoltotukien ansiosta.

Standardi:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Huomautus:

- Ympäristön lämpötila sisällä 0 °C...40 °C.
- Ammattihenkilön on tarkastettava asennus ja sähköliitännät ennen käyttöönottoa.
- Tarkasta alustan ominaisuudet nostopöydän kokonaispainoa varten.

Tekninen kuvaus

Leveys	800 mm
Kantavuus	500 kg
Paino	160 kg

Rakennekorkeus C	190 mm
Nostokorkeus H	820 mm
Nostoaika	15 s
Pituus L	1300 mm
Verkköjännite	400 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Saksinostopöytä