

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
28X0,50mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 574900 28X0,50 |
| GTIN | 4017359045763 |
| Tuoteluokka | 57L |

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskioön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

INOX-lankalaatu 1.4401 (AISI 316). Runko muovitettu jaloteräksen työstöön.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Enimmäiskierrosluku | 20000 min ⁻¹ |
| Harjaosan pituus H ₁ | 28 mm |
| Harjaksen paksuus | 0,5 mm |
| Harjasten Ø D ₁ | 28 mm |
| Tupsujen lkm | 12 |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Helamateriaali | INOX-lanka |

| | |
|-------------|----------------------|
| Punos | vastapäivään punottu |
| Tuotetyyppi | Pensseliharja |