



Käsinepari lehmännahka, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero	094055 11
GTIN	4045197890405
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Nahkakäsine mekaanisia riskejä sisältävään käyttöön. **Luja kaksoissauma** ja kumitettu kalvosin. **Kestävän pintamateriaalin** ansiosta käsine on erityisen pitkäikäinen. Etusormi kokonaan nahkaa.

Puuvillainen sisävuori vain kämmenpuolella.

Kuvaus mainosteksti:

Puuvillainen sisävuori vain kämmenpuolella. **Laadukas härännahkakäsine** mekaanisia riskejä sisältävään käyttöön. **Luja kaksoissauma** ja kumitettu kalvosin. **Kestävän pintamateriaalin** ansiosta käsine on erityisen pitkäikäinen. Etusormi kokonaan nahkaa.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Suojausluokka	Luokka II

Käsintyyppi	Kokonahkakäsineet, härännahkaa
Sisältö	12
Rungon materiaali	lehmännahka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	180 g
Materiaali	lehmännahka
Pituus	260 mm
Paksuus	1
EN 388	3133X
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	valkoinen
Tuotetyyppi	Haljasnahkakäsineet, härännahkaa