



Käsinepari lehmännahka, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094055 9
GTIN	4045197890085
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Nahkakäsine mekaanisia riskejä sisältävään käyttöön. **Luja kaksoissauma** ja kumitettu kalvosin. **Kestävän pintamateriaalin** ansiosta käsine on erityisen pitkäikäinen. Etusormi kokonaan nahkaa.

Puuvillainen sisävuori vain kämmenpuolella.

Kuvaus mainosteksti:

Puuvillainen sisävuori vain kämmenpuolella. **Laadukas härännahkakäsine** mekaanisia riskejä sisältävään käyttöön. **Luja kaksoissauma** ja kumitettu kalvosin. **Kestävän pintamateriaalin** ansiosta käsine on erityisen pitkäikäinen. Etusormi kokonaan nahkaa.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka II

Käsintyyppi	Kokonahkakäsineet, härännahkaa
Sisältö	12
Rungon materiaali	lehmännahka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Paino	180 g
Materiaali	lehmännahka
Pituus	260 mm
Paksuus	1
EN 388	3133X
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Heavy Duty
Väri	valkoinen
Tuotetyyppi	Haljasnahkakäsineet, härännahkaa