

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 34mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614800 34
GTIN	
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä räikkälenkki. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	16,6 mm
Lenkin $\varnothing D$	65,5 mm
Räikkä-momenttikuormitus	950 Nm
Kidan leveys b	76,2 mm
Avainkoko	34 mm
Renkaan korkeus h_2	19,6 mm
Avaimen pituus L	482 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain