



Puristustyökalun käyttö DIN CU, Leveys × paksuus: 300mm2



Tilaustiedot

Tilausnumero	078286 300
GTIN	4002395278961
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Puristustyökalu DIN 46235 sopii erityisesti kuparikaapeleille. Puristusleuka työkalulle M18HCCT R22 CU stand. 300 mm².

Sopii:

Hydraulinen akkupuristustyökalu nro 078254 koko M18HCCT.

Tekninen kuvaus

johdinpoikkipinnoille	300 mm ²
Kohokuviointi	300
Muoto	kuusikulma
Tuotetyyppi	Puristustyökalu