

Garant
Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 30 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	614700 30
GTIN	4045197160102
Tuoteluokka	61A

Kuvaus
Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.

Lenkipää jyrkästi taivutettu.

Standardi:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

Avaimen pituus L: 415 mm

kidan enimmäiskorkeus h₁: 13,2 mm

suurin lenkin korkeus h_{2 max}: 20 mm

Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h ₁	13,2 mm
Avainkoko	30 mm
Avaimen pituus L	415 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	20 mm

Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain