

## Honeywell

### Käsinepari Check & Go C, Käsineen koko: 10



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	094542 10
GTIN	13603835522682
Tuoteluokka	09A

#### Kuvaus

##### Malli:

Check & Go Green PU C. **Check & Go**-sarjaan kuuluva tiukasti istuva neulekäsine vihreällä PU-pinnoitteella. Värikoodaus ja isolla painettu kirjain **auttavat käyttäjiä ja turvahenkilöstöä tunnistamaan optisesti** viiltosuojaustason. Käsine soveltuu kuivassa ja hieman öljyisessä ympäristössä tehtäviin töihin. Dyneema®/polyamidi/Lycra®-lanka mahdollistaa korkean lujuuden.

##### Standardi:

EN 388; EN 420

##### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Sarja	Check & Go
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
EN 388:2016	4X43C
Rungon materiaali	Dyneema®, polyamidi
Pinnoitus	PU
Käyttöalue	Allround
Väri	vihreä / valkoinen
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet