

Honeywell**Käsinepari Check & Go C, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094542 9
GTIN	13603835522521
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Check & Go Green PU C. **Check & Go**-sarjaan kuuluva tiukasti istuva neulekäsine vihreällä PU-pinnoitteella. Värikoodaus ja isolla painettu kirjain **auttavat käyttäjiä ja turvahenkilöstöä tunnistamaan optisesti** viiltosuojaustason. Käsine soveltuu kuivassa ja hieman öljyisessä ympäristössä tehtäviin töihin. Dyneema®/polyamidi/Lycra®-lanka mahdollistaa korkean lujuuden.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Sarja	Check & Go
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
EN 388:2016	4X43C
Rungon materiaali	Dyneema®, polyamidi
Pinnoitus	PU
Käyttöalue	Allround
Väri	vihreä / valkoinen
Viiltosuojausluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet