



Käsinepari KryTech 531, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094554 9
GTIN	3245425310090
Tuoteluokka	04P

Kuvaus

Malli:

KryTech 531. Viiltosuojakäsine vesipohjaisella nitrili-PU-pinnoitteella työskentelyyn ympäristössä, joka ei ole kovin likainen. Suuri hankauksenkesto mahdollistaa pitkän käyttöiän. Oeko-Tex®-standardi 100. DMF-vapaa.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Clothing standard: Oeko-Tex Standard 100

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388:2016	4X42C
Rungon materiaali	PEHD
Pinnoitus	nitriili/PU
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / vihreä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet