



## Pensseliharja INOX-lanka 0,30 mm, Tyyppi: 10X80



### Tilaustiedot

Tilausnumero	574600 10X80
GTIN	4017359006955
Tuoteluokka	57L

### Kuvaus

**Malli:**

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm.**

**Käyttö:**

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin – pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

### Tekninen kuvaus

Puristimen pituus $L_2$	80 mm
Harjasten $\varnothing D_1$	12 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Puristimen $\varnothing D_2$	10 mm
Harjaosan pituus $H_1$	20 mm
Kokonaispituus $L$	120 mm
Tuotetyyppi	Pensseliharja