

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja INOX-lanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:
19X0,15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

INOX-lankalaatu 1.4401 (AISI 316). Runko muovitettu jaloteräksen työstöön.

Käyttö:

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	28 mm
Harjaksen paksuus	0,15 mm
Tupsujen lkm	6
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	19 mm
varren Ø D _s	6 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu

Tuotetyyppi

Pensseliharja