

3M Scotch-Brite™

Huopa-pienoishiontalaikka Ø 25×25 mm, Rakeistus-vertailu: 180M**Tilastiedot**

Tilausnumero	551930 180M
GTIN	50048011140631
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Scotch-Brite™-kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hioma-aine, **puristettu hiomapuikkomuoto**, oikaistava.

Käyttö:

Yleiskäyttöiseen viimeistelyyn.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	25 mm
Hienousaste	keskikova
Porauksen Ø	5 mm
Malli	6A medium
Kovuusaste	keskikova
Laikkaosan korkeus	25 mm
Rakeistus-vertailu	180
Sovitin	kiinnitystuurnalla nro 551935.
Suositteltu kierrosluku	13000 min ⁻¹

Tuotetyyppi

Karalaikka

Tarvikkeet

Kiinnitystuurna pienois-huopahiomapuikoille

551935