

**MIRKA****ABRALON™-levy, Ø 34 mm, Rakeisuus: 360****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567902 360    |
| GTIN         | 6416868568288 |
| Tuoteluokka  | 56M           |

**Kuvaus****Malli:**

Patentoitu ABRALON™-viimeistelymateriaali koostuu ohuen vaahtokumityynyn päälle kiinnitetystä verkkokankaasta, jossa on piikarbidipinnoite. Edut:

- **Hiontaverkko mahdollistaa veden, ilman tms. vapaan kierron – hiontapöly poistuu tehokkaasti.**
- **Hyvä hiomateho – työtä nopeuttava ja pitkäikäinen laikka.**

**Käyttö:**

Muotojen ja profiilien **kuiva- ja märkähiontaan** koneella ja käsin – **vaativien metallipintojen työstö** esikiillotukseen asti.

**Tekninen kuvaus**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Kiekon Ø             | 34 mm          |
| Rakeisuus            | 360            |
| Sarja                | ABRALON™       |
| Hioma-aine           | Piikarbidi SiC |
| Hioma-aineen lyhenne | SiC            |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Hioma-aineen alusta            | kudottu verkko   |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %          |
| Tuotenimen määrite             | Ø 34 mm          |
| Käyttökone                     | Epäkeskoiomakone |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s           |
| Tuotetyyppi                    | Tarrahiomalaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| kivi                           | sopii rajoituksin |                |           |
| lakka                          | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | sopii rajoituksin |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |