

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614812 14
GTIN	4045197160423
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	193 mm
Kidan leveys b	30,9 mm
Kidan korkeus h ₁	6,6 mm
Avainkoko	14 mm
Lenkin Ø D	27,3 mm
Renkaan korkeus h ₂	9,4 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

