

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614816 11
GTIN	4045197287205
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	24 mm
Avaimen pituus L	99 mm
Lenkin Ø D	22,5 mm
Kidan korkeus h ₁	5,3 mm
Renkaan korkeus h ₂	8,3 mm
Avainkoko	11 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain