



12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	642100 32
GTIN	4018754005390
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

lhanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. **AS-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 642129

Tekninen kuvaus

Avainkoko	32 mm
Pituus	47 mm
Ø poistupuolella	42,2 mm

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta	krominiklatu
AS-Drive-profiili	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy