

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614816 12
GTIN	4045197198952
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	105 mm
Kidan korkeus h_1	5,8 mm
Kidan leveys b	25,9 mm
Lenkin $\varnothing D$	23,7 mm
Avainkoko	12 mm
Renkaan korkeus h_2	8,7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain