

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 10 mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	650035 10
GTIN	4991644301256
Tuoteluokka	63R

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita **AS-drive**-profiilia vastaavasti.

Standardi:**DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Ø poistopuolella: 15 mm

Pituus: 23 mm

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Ø poistopuolella	15 mm
Pituus	23 mm

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Standardi	DIN 3121
Standardi	DIN 3129
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä