

Lankakäsiharja aallotettu INOX-lanka 0,35 mm, Harjasrivien lkm: 5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	575200 5
GTIN	4017359074725
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Tekninen kuvaus

Harjasrivien lkm	5
Perusrungon leveys	40 mm
Työskentelypituus L ₃	140 mm
Harjaosan pituus H ₁	25 mm
Kokonaispituus L	290 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Perusrungon materiaali	puu
Tuotetyyppi	Teräsharja