

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 27
GTIN	4045197553270
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	12,5 mm
Kidan leveys b	55,2 mm
Renkaan korkeus h_2	15 mm
Avaimen pituus L	359 mm
Lenkin $\varnothing D$	52 mm
Avainkoko	27 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain