

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 13
GTIN	4045197218780
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Lenkin Ø D	25,5 mm
Renkaan korkeus h ₂	9,3 mm
Kidan leveys b	27,1 mm
Avainkoko	13 mm
Kidan korkeus h ₁	6 mm
Avaimen pituus L	180 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälänkiavaimen sovitin Tyyppi 2

614850 2