

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614820 32
GTIN	4045197553294
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	425 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	17 mm
Avainkoko	32 mm
Kidan leveys b	65 mm
Lenkin Ø D	60 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	13,8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu

Tuotetyyppi

Ruuviavain