



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614870 19
GTIN	4013288212641
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Lenkin Ø D	34,8 mm
Avaimen pituus L	246 mm
Avainkoko	19 mm
Kidan korkeus h ₁	9,5 mm
Renkaan korkeus h ₂	11 mm
Kidan leveys b	42 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 3	614850 3
--------------------------------------	----------