



Räikkälenkkiavaimen sovitin, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	614850 1
GTIN	4045197235800
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

6-kulmainen varsi – kiinnitys lenkipäähän jousitetun kuulan tai painokappaleen avulla. Ulkonelikulma standardin DIN 3120 mukaan - poistonuppi vaihtohylsyjen kiinnitystä varten.

Etu:

Sovittimen avulla avainkoon 10, 13 tai 19 mm:n räikkälenkkiavain muuttuu räikäksi.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii :

Räikkälenkkiavaimet nro 614800 - 614820, 614845 ja 614870 - 614875, kaikista koko 10.

Kiinnike-SW: 10 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Tekninen kuvaus

Kiinnike-SW	10 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Nelikulmasovitin

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa kääntyvä pää Avainten määrä 5	614814 5
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa Avainten määrä 4	614810 4
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 10 mm	614800 10
JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain Avainkoko 10 mm	614870 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa lyhyt malli Avainten määrä 5	614818 5
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa Avainten määrä 5	614810 5
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa lyhyt malli Avainten määrä 10	614818 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa Avainten määrä 10	614810 10
JOKER 6001 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavain, suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm	614875 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, kotelossa kääntyvä pää Avainten määrä 10	614814 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää Avainkoko 10 mm	614812 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli Avainkoko 10 mm	614816 10
Kaksipäinen räikkälenkkiavain 15° taivutettu Avainkoot 10X11 mm	614845 10X11
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm	614820 10