



JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614870 16
GTIN	4013288212672
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Lenkin Ø D	32,7 mm
Kidan korkeus h ₁	8,2 mm
Kidan leveys b	35 mm
Renkaan korkeus h ₂	10,5 mm
Avainkoko	16 mm
Avaimen pituus L	212 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Valmistajamerkintä	6000 Joker
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta

Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain