



## Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 13mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642200 13     |
| GTIN         | 4018754005857 |
| Tuoteluokka  | 63A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

lhanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvien kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistely. **AS-Drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 3124**

#### Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Huomautus:

<strong>HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 642229</strong>

### Tekninen kuvaus

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ø poistopuolella | 18,3 mm |
| Pituus           | 38 mm   |
| Avainkoko        | 13 mm   |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Vääntönelikulma   | 1/2 tuuma               |
| Standardi         | DIN 3124                |
| Irrotusprofiili   | 6-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine        | Kestävää HPQ®-terästä.  |
| Pinta             | krominiklatu            |
| AS-Drive-profiili | kyllä                   |
| Tuotetyyppi       | Avainhylsy              |