



Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 6X7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	615000 6X7
GTIN	4018754020782
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

Etu:

AS-Drive-profiili:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 615600

Tekninen kuvaus

suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	11 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	12 mm
Avainkoko \varnothing_1	6 mm

Avaimen pituus L	165 mm
Avainkoko ₂	7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviaivain