



## Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614900 20
GTIN	4045197442147
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	290 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avainkoko	20 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	13,1 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

