

**Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614950 11
GTIN	4045197511188
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

**Raaka-aine:**

Kromimolybdeeniterästä, kiillotettu ja mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	11 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	6 mm
Avaimen pituus L	205 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	9 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Tuotetyyppi	Ruuviavain