



Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 8X9mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 615000 8X9 |
| GTIN | 4018754020805 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

Etu:

AS-Drive-profiili:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 615600

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|--------|
| suurin lenkin $\varnothing D_2$ max | 15 mm |
| Avaimen pituus L | 180 mm |
| Avainkoko a_1 | 8 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Avainkoko ₂ | 9 mm |
| suurin lenkin Ø D ₁ max | 14 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Tuotetyyppi | Ruuviaivain |