



Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614900 12
GTIN	4045197442062
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	12 mm
kidan enimmäiskorkeus h ₁	6 mm
Avaimen pituus L	194 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	9 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

