

**Kiintolenkkiavain, pitkä malli, Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614900 13     |
| GTIN         | 4045197442079 |
| Tuoteluokka  | 62A           |

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| kidan enimmäiskorkeus h1                 | 6,5 mm                |
| Avainkoko                                | 13 mm                 |
| Avaimen pituus L                         | 206 mm                |
| Avainkoon mitat                          | metriset mitat        |
| suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub> | 10 mm                 |
| Renkaan asento                           | 15 astetta            |
| Valmistusmenetelmä                       | muottiintaottu        |
| Raaka-aine                               | kromivanadiiniterästä |
| Pinta                                    | kromattu              |
| Tuotetyyppi                              | Ruuviavain            |

