



## Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen, Avainkoko: 20X22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	615000 20X22
GTIN	4018754021017
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.  
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-Drive**-profiili.

#### Etu:

##### AS-Drive-profiili:

- Ruuveihin kosketetaan sivulta.
- Ruuveja suojataan.
- Ruuvien käyttöikä pitenee.
- Suurempi tartuntapinta ruuvien ja työkalun välissä.
- Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

#### Standardi:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

#### Huomautus:

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 615600

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	300 mm
suurin lenkin $\varnothing D_2$ max	34 mm
Avainkoko $_2$	22 mm

Avainkoko $d_1$	20 mm
suurin lenkin $\varnothing D_1$ max	31 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Tuotetyyppi	Ruuviaivain