



Varasahanterä Höylähammastus, Terän pituus: 760mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	581810 760
GTIN	7311518241711
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Ovaali kaariosa lakattua teräsputkea, kiinnitysvipu. Sahanterä aitoa ruotsalaista terästä.

Karkaistut hampaiden kärjet. Tarkkuusteroitettu ja täsmällisesti haritettu.

Höylähammastus (HZ) levityshampaiden edellä 4 hammasta, ikiterävä. Kaikkien puulajien, erityisesti vihreän puun sahaukseen.

Tekninen kuvaus

Terän korkeus	18 mm
Terän pituus	760 mm
Hammasmalli	Höylähammastus
Tuotetyyppi	Kaarisahanterä