

Garant**6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642325 19 |
| GTIN | 4045197497864 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita.

Standardi:**DIN 3124****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------|
| sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat) | 3/4 tuuma |
| Ø poistopuolella | 26,5 mm |
| Pituus | 38 mm |
| Avainkoko | 19 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |

| | |
|---------------------------------|--|
| 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili | Surfacedrive |
| Standardi | DIN 3124 |
| Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |